

3260 恒速搅拌器 (1 升和 4 升搅拌器)

美国千德乐工业仪器公司生产的 3260 恒速搅拌器设计用于按照美国石油协会 API 10A/B 规范要求搅拌水泥浆、压裂液等样品，也可以用于搅拌其他干性和湿性材料。

3260 型恒速搅拌器的搅拌底座与转速显示器集成为一体，浆杯容量为 1 升，专门设计用于重型负荷场合和长寿命使用，它配备了重载大负荷坚固马达、新型马达动态密封、长寿命不锈钢杯和长寿命搅拌叶片总成，特别适合长时间高负荷场所使用。3260-4L 搅拌器配备 4 升浆杯和 1 升浆杯。3260 恒速搅拌器采用长寿命加硬不锈钢叶片总成，寿命和抗腐蚀比一般叶片寿命长很多，能保证长期不变形，从而解决了叶片磨损后影响样品物理性能（比如稠度或者流变性能）的问题。

3260 型恒速搅拌器工作时不受电源电压变化和加入样品量的影响，始终保持恒定转速(恒定剪切速率)，内置的计时器，当搅拌时间达到规定时间后自动停止搅拌。

3260 型恒速搅拌器配备转速显示屏，液晶屏幕实时显示搅拌时间以及搅拌速度，底座内部配有多段转速控制器，可以通过按键设置多段搅拌程序，液晶屏实时显示程序执行状态，仪器按照设定的搅拌程序自动运行搅拌样品。



3260 型恒速搅拌器

操作简单

3260 型恒速搅拌器通过基座上的四个按键可以控制转速，API 10 规范要求的两个转速已预置在搅拌器内并在出厂前标定过，通过按键就可选择，用户可以通过基座上按键连续手动调节搅拌速度，也可以将某个按键设置为一个或者多个程序段，自动运行程序转速。

主要特点：

- 按键选择预置的 API 两个转速 4000RPM 和 12000RPM，也可通过按键连续调节搅拌速度
- 液晶屏幕实时显示搅拌时间以及搅拌速度
- 内置程序控制器，可以设定多段程序，按程序速度在规定的时间内搅拌
- 重型长寿命高强度搅拌马达，适合繁重的搅拌任务，搅拌底座密封好，马达寿命超长。
- 自动维持搅拌过程中搅拌速度恒定，不受负载以及电压波动影响
- 长寿命搅拌叶片总成和不锈钢浆杯
- 内置定时器，自动停机
- 重型基座，确保搅拌时仪器稳固，马达超温时可自动停止转动
- 3260 恒速搅拌器一体化设计，体积小巧，适合实验室使用，也可方便带到野外工作。

技术参数

	3260 恒速搅拌器	3260-4L 恒速搅拌器
浆杯材料	不锈钢	不锈钢
浆杯容量	1 升	4 升（可选 1 升，需要转换器）
最大转速	每分钟 20,000 转 *	每分钟 20,000 转 *
恒定转速选择	4 个选择按钮，快速选择所需转速，出厂按 API 规范预设 4000RPM 和 12000RPM 两个转速	4 个选择按钮，快速选择所需转速，出厂按 API 规范预设 4000RPM 和 12000RPM 两个转速
可调转速	每分钟 1000 至 20000 转	每分钟 1000 至 20000 转
程序控速	可设置多段程序，自动运行	可设置多段程序，自动运行
速度显示	直接显示每分钟转速	直接显示每分钟转速
净重	14kg	26kg
净尺寸	41x23x25 厘米	41x28x56 厘米
输入功率电源	110/220VAC, 50/60Hz	110/220VAC, 50/60Hz

保修与服务

所有美国千德乐仪器公司的产品，在一年内如因材料或制造工艺原因造成的问题，都将实行保修。每个报价单或定货承诺书都有对贸易条件、交易条款及保修的陈述。

美国千德乐工业仪器公司提供高温高压仪器有超过 70 年的历史，今天，美国千德乐工业仪器公司是制造各种能源工业最新测量仪器、高可靠仪器的领导者。

美国千德乐工业仪器公司专注于油井水泥、钻井泥浆、压裂酸化液、油藏分析的实验室设备，拥有强大的研发能力，多年制造经验和世界范围内的售后服务，美国千德乐工业仪器公司提供整套实验室解决方案。

千德乐产品目录

固井实验仪器

- 固井实验仪器
- 各种油井水泥稠化仪
- (高温高压/单双缸/便携/常压)
- 各种高温高压油井水泥养护釜
- API 水泥抗压强度仪
- 搅拌式失水仪
- API 恒速搅拌器
- 超声波水泥抗压强度仪(UCA)
- 水平釜超声波水泥抗压强度仪(HUCA)
- 高温型超声波水泥抗压强度仪(HTUCA)
- 超声波静胶凝强度分析仪(SGSA)
- 机械静胶凝强度分析仪(MGSA)
- 水泥收缩/膨胀分析仪
- 水泥力学性能分析仪 (MPRO)
- 水泥浆气/液窜分析仪 (CHA)
- 高温高压流变仪
- API 粘度计
- 数据采集与控制系统
- 流动水泥/泥浆实验室
- CO₂/H₂S 高温高压水泥腐蚀仪

酸化压裂液分析仪器

- 计算机自动控制岩芯-液体分析仪 (FRT)
(地层响应/岩芯伤害分析仪)
- 2 相/3 相岩心流动测试仪
- 剪切历史模拟仪
(水基压裂液制备转样装置)
- 高温高压流变仪
- 流体摩阻评价仪 (降阻剂评价仪)
- 阻垢剂动态评价仪
- 高温高压泡沫粘流变仪

油藏分析仪器

- PVT 相态分析系统
- 高精度驱替泵
- 相态检测系统
- 数字高压泵
- 数字气量表
- 平衡闪蒸分离器
- 落球粘度计
- 高温高压毛细管粘度计
- 最小混相压力仪
- 水合物相态分析仪
- 复合釜
- 气体增压泵
- 高压取样筒
- 高温高压样品混合器
- 转样装置
- 固相沉积分析模块

钻井液分析仪器

- 各种粘度计 (6/12/16 速都有)
- 加压泥浆天平
- 高温高压粘度计

管线及工业仪器

- 气体密度(比重)计
- 气相色谱仪
- 天然气热值/组份全分析仪器
- 天然气露点分析仪
- 天然气硫化氢分析仪

CHANDLER ENGINEERING

在中国的业务请联系下面公司：

成都千德乐科技有限责任公司

公司地址：成都市高新区吉泰五路 118 号天合凯旋广场 2 栋 9 楼 2 号，邮政编码：610041

电话：028-86162896；86162897

传真：028-86162892

网站：www.Qiandele.com